

Garant**TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 110202****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3545 110202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
Glavna uporaba	M
Vsebina	260950 HB7140-2
Prevleka	prevlečeni

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3545 110202