


Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261344 40/16
GTIN	4045197656162
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
ISO-oznaka držala	A40T SVQCR/L16
Velikost ploščice	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	49 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Srednji premik L_3	27 mm
Dolžina glave L_1	40 mm
Podložna ploščica	269005 8
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L_2	39 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 8	269005 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500