

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje VC.T 110302 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261364 HB7415
GTIN	4045197671325
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Podajanje f	0,1 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Lomilec odrezkov	TIS
Globina reza a_p	0,05 - 1 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110302

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje