

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261348 40/16 |
| GTIN | 4045197656230 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|--|---------------------|
| Podložna ploščica | 269005 8 |
| Vijak za podložno ploščico | 269013 2 |
| Dolžina glave L ₁ | 40 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 2 |
| Srednji premik L ₃ | 27 mm |
| Velikost ploščice | 16 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1604.. |
| ISO-oznaka držala | A40T SVUCR/L16 |
| Minimalni Ø predvrtanja D _{min} | 49 mm |
| Celotna dolžina L | 300 mm |
| Višina vpenjanja L ₂ | 39 mm |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Ø držala D _s | 40 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | desno |
| Globina notranjega struženja do | 3×D |
| z notranjim hlajenjem | da |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Podložna ploščica Tip 8 | 269005 8 |
| Vijak za podložno ploščico Tip 2 | 269013 2 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2 | 269028 2 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |