

Garant**VC.T 160408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261459 HB7020
GTIN	4045197699848
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7020 Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje