

Garant
VHM radiusni rezkar, Diamant, Ø f8 DC/DS: 2/6mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	209781 2/6
GTIN	4045197544322
Razred artikla	11Y

Opis
Izvedba:

S **kristalno diamantno prevleko sp³** najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo **kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita**. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje.

Toleranca: kontura radija = **±0,01 mm**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitutvijo	28 mm
Podajanje f _z za robljenje v grafit	0,022 mm
Podajanje f _z za kopirno rezkanje v grafit	0,022 mm
Število zob Z	2
Ø rezila D _c	2 mm
Ø sprostitve D ₁	1,92 mm
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Dolžina rezil L _c	4 mm
Korekcijski faktor za v _c	1,25
Kot spirale	30 stopinj
Radij R	1 mm
Prevleka	Diamant

Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega \varnothing	f8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,2×D pri robljenju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Radiusni in krogelni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
PVDF GF20	primerno	200 m/min	N
POM GF25	primerno	190 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	170 m/min	N
PEEK GF30	primerno	150 m/min	N
PTFE CF25	primerno	180 m/min	N
PEEK CF30	primerno	160 m/min	N
Hibrid	primerno		
Honeycomb sendvič	primerno	350 m/min	N
GFK	primerno	190 m/min	N
GFK, CFK	primerno	190 m/min	N
Grafit	primerno	340 m/min	N
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB