


VCGX 1103005, Zvrst: SP4019

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261381 SP4019
GTIN	5660058
Razred artikla	28D

Opis

VCGX 1103005 SP4019 Zvrst: SP4019
 Lomilec odrezkov: 62
 Posnetje roba rezalnih robov: ...
 Globina reza a_p : 0,15 - 3 mm
 Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 440 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,15 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	...
Glavna uporaba	UNI
Lomilec odrezkov	62
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v

Zvrst	SP4019
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGX 1103005
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna