

HOLEX®**VCMT 160404 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261475 HBX020
GTIN	4045197672049
Razred artikla	22D

Opis

VCMT 160404 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Posnetje roba rezalnih robov: ...

Globina reza a_p : 0,1 - 2,75 mmPodajanje f : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min**Tehnični opis**

Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 2,75 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	...
Lomilec odrezkov	PM
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min

Glavna uporaba	P
Zvrst	HBX020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna