

HOLEX®**VCMT 160404 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261475 HBX130
GTIN	4045197672063
Razred artikla	22D

Opis

VCMT 160404 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Posnetje roba rezalnih robov: ...

Globina reza a_p : 0,1 - 2,75 mmPodajanje f : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Posnetje roba rezalnih robov	...
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,1 - 2,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v

Glavna uporaba	M
Zvrst	HBX130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna