


Garant
Držalo za zunanje struženje eco, levo, Velikost držala / ploščice L: 20/16 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271992 20/16
GTIN	4045197654472
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900 – 319886.

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina L_4 : 20 mm

Dolžina glave L_1 : 30 mm

Celotna dolžina L: 89 mm

Vpenjalni vijak za obračalno ploščico: 279810 2

Podložna ploščica 1,5°: 272610 1,5

Vijak za podložno ploščico: 279824 1

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	30 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 2
Vijak za podložno ploščico	279824 1

Podložna ploščica 1,5°	272610 1,5
za velikost ploščice	16 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	89 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak	272500
Vijak za podložno ploščico	272540
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Podložna ploščica za držala za zunanje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272610 1,5