


**Garant**
**Držalo za zunanje struženje eco, levo, Velikost držala / ploščice L: 25/16 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271992 25/16
GTIN	4045197654489
Razred artikla	21U

## Opis

### Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

### Obseg dobave:

**S podložno ploščico 1,5°.**

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900 – 319886.

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina  $L_4$ : 25 mm

Dolžina glave  $L_1$ : 30 mm

Celotna dolžina L: 101,5 mm

Vpenjalni vijak za obračalno ploščico: 279810 2

Podložna ploščica 1,5°: 272610 1,5

Vijak za podložno ploščico: 279824 1

## Tehnični opis

za velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica 1,5°	272610 1,5
Vijak za podložno ploščico	279824 1

Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	101,5 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vijak za podložno ploščico	272540
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak	272500
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Podložna ploščica za držala za zunanje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272610 1,5