

metabo**Vrtalni stroj, Tip: BEV1300-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Pravi vrtalni stroj za vsak premer izvrtine.**

Vsak vrtalni stroj ima optimalno območje števila vrtljajev za določene premere izvrtin, imajo pa tudi vreteno s šestkotnim nastavkom za vijачne nastavke za uporabo tudi brez vpenjalne glave.

- **Robustno ohišje gonila iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo.**
- **Vrtljiv most z ogleno ščetko za največjo zmogljivost, tudi pri vrtenju v levo smer, na primer za odvijanje zataknenih vijakov.**
- **Varnostna spojka S-Automatic Metabo: mehansko ločevanje pogona, ko je sveder blokiran za varno delo.**
- **Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.**
- **Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostanejo stalne pod obremenitvijo.**
- **Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki so konstantni tudi pod obremenitvijo.**
- **Kolesce za predizbiro števila vrtljajev.**
- **Dvostopenjski menjalnik.**
- **Motor Marathon Metabo s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.**
- **Desni/levi tek.**
- **Vreteno s šestkotnim nastavkom za vijачne nastavke za delo brez vpenjalne glave.**
- **Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.**

- **Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja.**
- **Ročaj z nedrsečo površino mehkega ročaja.**
- **Kablom prijazni kroglasti tulec za optimalno svobodo gibanja pri delu.**
- **Indikator obrabe karbonske ščetke.**

Obseg dobave:

Vključuje vpenjalno glavo z zobatim vencem, vpenjalni ključ in dodatni ročaj.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji	16 mm
Poraba moči	1300 W
Vpenjalno območje vrtalne glave	1,5 mm
Dolžina kabla	4 m
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	1100 min ⁻¹
Desni/levi tek	da
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji	40 mm
Maksimalni vrtilni moment	16 Nm
Maksimalni vrtilni moment	44 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	3100 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji	25 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca	BEV 1300-2
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji	10 mm
Masa	2,7 kg
Ø vpenjalnega vratu	43 mm
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj