

melabo**Vrtalni stroj, Tip: BE650**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 075070 BE650 |
| GTIN | 4061792201644 |
| Razred artikla | 03D |

Opis

Izvedba:

Pravi vrtalni stroj za vsak premer izvrtine.

Vsak vrtalni stroj ima optimalno območje števila vrtljajev za določene premere izvrtin, imajo pa tudi vreteno s šestkotnim nastavkom za vijakne nastavke za uporabo tudi brez vpenjalne glave. Hitrovpenjalna vrtalna glava Futuro Plus zagotavlja natančne rezultate vrtnanja s samodejnim naknadnim vpenjanjem med vrtnanjem.

- **Majhen, priročen vrtalni stroj.**
- **Elektronika Vario (V) za delo pri številu vrtljajev, primernem za material.**
- **Kolesce za predizbiro števila vrtljajev**
- **Desni/levi tek.**
- **Ročaj z nedrsečo površino mehkega ročaja.**

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno glavo Futuro Plus.

Tehnični opis

| | |
|---|-------|
| Desni/levi tek | da |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji | 13 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Poraba moči | 650 W |
| Ø vpenjalnega vratu | 43 mm |
| Vpenjalno območje vrtalne glave | 1,5 - 13 mm |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji | 30 mm |
| Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 1500 min ⁻¹ |
| Oznaka proizvajalca | BE 650 |
| Masa | 1,8 kg |
| Dolžina kabla | 2,5 m |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |