

metabo**Udarni vrtalni stroj, Tip: SBE780-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Udarno vrtnanje z visoko zaščito uporabnika.**

Udarni vrtalni stroji so opremljeni z varnostno sponko Metabo S-automatic. Če se sveder zagozdi, se pogon takoj mehansko odklopi, da se čim bolj zmanjša vzvratni navor na uporabnika.

- **Motor Marathon Metabo z zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.**
- **Vreteno s šestkotnim nastavkom za vijakne nastavke omogočajo uporabo brez vpenjalne glave.**
- **Elektronika Vario (V) za delo pri številu vrtljajev, primernem za material.**
- **Kolesce za predizbiro števila vrtljajev.**
- **Robustno ohišje gonila iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo.**
- **Vrtljiv most z ogleno ščetko za največjo zmogljivost, tudi pri vrtenju v levo smer, na primer za odvijanje zataknjenih vijakov.**
- **Desni/levi tek.**
- **Kablom prijazna kroglasti tulec za optimalno svobodo gibanja pri delu.**

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	18 mm
Oznaka proizvajalca	SBE 780-2
Dolžina kabla	4 m

Pakiranje	Metabox
Poraba moči	780 W
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	25 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	680 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	8 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni vrtilni moment	13 Nm
Maksimalni vrtilni moment	32 Nm
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	2,6 kg
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1900 min ⁻¹
Maksimalno število udarcev	58900 min ⁻¹
Vpenjalno območje vrtalne glave	1,5 - 13 mm
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1100 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	0 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Udarni vrtalni stroj