

metabo**Udarni vrtalni stroj, Tip: SBEV1300-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Udarno vrtnanje z visoko zaščito uporabnika.**

Udarni vrtalni stroji so opremljeni z varnostno sponko Metabo S-automatic. Če se sveder zagozdi, se pogon takoj mehansko odklopi, da se čim bolj zmanjša vzvratni navor na uporabnika.

- **Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja.**
- **Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.**
- **Kolesce za predizbiro števila vrtljajev.**
- **Motor Marathon Metabo z zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.**
- **Vreteno s šestkotnim nastavkom za vijake nastavke omogočajo uporabo brez vpenjalne glave.**
- **Vario-Taho-Constamatic (VTC): polnovalovna elektronika za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostanejo stalne pod obremenitvijo.**
- **Kolesce za predizbiro števila vrtljajev.**
- **Robustno ohišje gonila iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo.**
- **Vrtljiv most z ogleno ščetko za največjo zmogljivost, tudi pri vrtenju v levo smer, na primer za odvijanje zataknenih vijakov.**
- **Desni/levi tek.**
- **Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.**
- **Kablom prijazna kroglasti tulec za optimalno svobodo gibanja pri delu.**
- **Indikator obrabe oglene ščetke.**

Obseg dobave:

Vključno s hitro vpenjalno glavo, dodatnim ročajem, omejevalnikom globine vrtanja in metaBOX.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	22 mm
Masa	2,8 kg
Dolžina kabla	4 m
Maksimalno število udarcev	58900 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Maksimalni vrtilni moment	16 Nm
Maksimalni vrtilni moment	44 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	3100 min ⁻¹
Pakiranje	Metabox
Oznaka proizvajalca	SBEV 1300-2
Poraba moči	1300 W
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	1100 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	25 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vpenjalno območje vrtalne glave	1 - 13 mm
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1100 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 3100 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Udarni vrtilni stroj