

**VBGW 160402, KBN05M, Tip: ME****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265730 ME
GTIN	4960664599257
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; 2 rezilna roba pri vsaki obračalni ploščici.

Zvrst: KBN05M

Posnetje roba rezalnih robov: ME

Globina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Podajanje f : 0,08 - 0,15 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Posnetje roba rezalnih robov	ME
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Podajanje f	0,08 - 0,15 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm

Zvrst	KBN05M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGW 160402
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN05M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
suho	primerno		