

metabo**Stroj za satiniranje, Tip: SE17-200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Zmogljiv stroj za satiniranje z zmogljivim 1700-vatnim motorjem za brušenje, satiniranje, ščetkanje in poliranje z visokim sijajem.

- **Ozek ročaj za optimalno vodenje.**
- **Motor Marathon Metabo s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.**
- **Blokada vretena in vpenjalna matica brez orodja za hitro zamenjavo dodatne opreme.**
- **Hitra nastavitve zaščitne pločevine in dodatnega ročaja brez orodja.**
- **Oblikovno prilagajoč se vpenjalni trn z mirnim tekom za enakomerno brušenje.**
- **Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.**
- **Izklopne oglene ščetke za zaščito motorja.**
- **Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) z uravnalnimi zobniki: za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki se pod obremenitvijo ne spreminja.**

Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	2,9 kg
Oznaka proizvajalca	SE 17-200 RT

Poraba moči	1700 W
Dolžina kabla	4 m
Območje števila vrtljajev	800 - 3000 min ⁻¹
Vpenjalo za orodje	M 14
Dolžina brusnega svitka	50 - 100 mm
Vrtilni moment	17 Nm
Ø brusnega svitka	100 - 200 mm