

metabo**Brusilnik kotnih zvarov, Tip: KNSE9-150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Zelo raven 950-vatni brusilnik za kotne vare za obdelavo kotnih varov iz nerjavečega jekla v ozkih vmesnih prostorih.

- **Dvojni reducirani menjalnik za učinkovito delovanje.**
- **Snemljiv zaščitni pokrov, nastavljiv brez orodja.**
- **Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon, zaščita pred ponovnim zagonom.**
- **Izklopne oglene ščetke za zaščito motorja.**
- **Polnovalovna elektronika Vario-Constamatic (VC) z uravnalnim zobnikom: za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki se pod obremenitvijo skorajda ne spreminja.**
- **Motor Marathon Metabo s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.**
- **Robustno planetno gonilo za dolgo življenjsko dobo.**
- **Jermenski pogon, ki ga skoraj ni treba vzdrževati, za dolgo življenjsko dobo.**

Obseg dobave:

Zaščitni pokrov, dodatni ročaj, 1 × kompaktne brusne plošče iz brusne koprene (150 × 6 × 25,4 mm; srednje), 1 × kompaktne brusne plošče iz brusne koprene (150 × 6 × 25,4 mm; zelo fino), 2 × kompaktne brusne plošče iz brusne koprene (150 × 3 × 25,4 mm; srednje), 1 × polirna pila vključno z 2 trakovoma brusnega papirja in kovčkom iz jeklene pločevine.

Tehnični opis

Vpenjalo za orodje	M 14
--------------------	------

Poraba moči	950 W
Oznaka proizvajalca	KNSE 9-150
Masa	2,7 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina kabla	4 m
Območje števila vrtljajev	900 - 3800 min ⁻¹
Ø plošče	150 mm