

**melabo****Brusni stroj z dvema brusnima ploščama 230 V, Tip: DS150P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama za brušenje, ostrenje, posnemanje zarobka in ob uporabi jeklene ščetke tudi za odstranjevanje rje z jekla in kovin. Vgrajena LED-lučka optimalno osvetli delovno območje. Visokokakovostna pritrdilna prirobnica omogoča največjo gladkost teka in dolgo življenjsko dobo diskov.

- **Naležne površine za obdelovanec so nastavljive brez orodja.**
- **Zmogljiv stroj za zahtevno ostrenje, brušenje in odstranjevanje zarobka.**
- **Primeren za uporabo z okroglimi krtačami iz jeklene žice za odstranjevanje rje.**
- **Vgrajena LED-lučka za optimalno osvetlitev delovnega območja.**
- **Indukcijski motor z nizko stopnjo hrupa in vibracij, ki ne potrebuje vzdrževanja.**
- **Največja gladkost delovanja in dolga življenjska doba diskov zaradi visokokakovostnih pritrtilnih prirobnic.**
- **Največja varnost pri delu zaradi izjemno velikih in stabilnih stekel za zaščito pred iskrami.**

**Obseg dobave:**

Vključuje brusne plošče z običajnim korundom 36 P in 60 N, očala za zaščito pred iskrami, naležno površino za obdelovanec in notranji 6-kotnik.

**Napotek:**

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100 in art. 568733.

**Tehnični opis**

Širina brusne plošče T	20 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	2980 min <sup>-1</sup>
Poraba moči	400 W
Ø brusne plošče D	150 mm
Oznaka proizvajalca	DS 150 Plus
Ø izvrtine brusne plošče H	20 mm
Masa	10,2 kg
Dolžina kabla	1,8 m
Nazivna moč	230 V