

**metabo**

Čelilna in zajeralna žaga, Ø 216 mm, Tip: KGSV216M



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Razred artikla	03D

## Opis

### Izvedba:

Čelilne in zajeralne žage s **funkcijo vlečenja** in **nadzorom števila vrtljajev**.

- **Uravnavanje števila vrtljajev za razširjeno področje uporabe, npr. za žaganje aluminijastih profilov in plastike.**
- **Vgrajen laser za linijo rezanja in LED-osvetlitev delovnega mesta za natančne reze.**
- **Raztegljivi podaljški mize, tudi odstranljivi za podpiranje izjemno dolgih obdelovancev.**
- **Učinkovito odstranjevanje odrezkov z integriranim lijakom za zbiranje odrezkov.**
- **Z žaginim listom »multi cut« (ploščati/trapezoidni zobje) za visoko kakovost rezanja in dolgo življenjsko dobo, npr. pri rezanju laminata in aluminijastih profilov.**
- **Velika zmogljivost rezanja zaradi funkcije vlečenja za široke obdelovance.**
- **Kompaktne mere in majhna teža omogočajo prenašanje z eno roko.**
- **Robustna konstrukcija iz tlačno litega aluminija za najzahtevnejšo uporabo.**
- **Preprost transport zaradi ergonomskih ročajev in varovala glave žage.**
- **Polnovalovna elektronika Vario-Constamatic (VC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostane konstantno tudi pod obremenitvijo.**
- **Hitra in natančna nastavitve skupnih kotov s pomočjo zapornih točk.**
- **Raztegljivi podaljški mize, tudi odstranljivi za podpiranje izjemno dolgih obdelovancev.**
- **Svetla delovna luč LED za osvetlitev vmesnika (napaja se iz električnega omrežja, baterije niso potrebne).**
- **Visoki, bočno nastavljivi nasloni za varno žaganje.**

- **Hitra objemka za varno pritrditev obdelovanca od zgoraj ali od spredaj.**
- **Globinski naslon za preprosto izdelavo utorov.**
- **Glavo žage je mogoče nagniti v levo, z dodatnim kotnim razponom za podreze.**
- **Vsa merila in upravljalne elemente je mogoče videti z delovnega položaja in jih intuitivno upravljati.**
- **Preprosta menjava žaginega lista zaradi blokade vretena; zaščitnega pokrova nihala ni treba razstavljati.**

#### Obseg dobave:

Karbidni žagin list (60 zob), 2 integrirani razširitvi mize, naslon za dolžino, objemka za material, orodje za zamenjavo lista žage, navijanje kabla in vrečka za zbiranje odpadkov.

#### Napotek:

Primerne liste za krožne žage najdete pod 584004–593930.

## Tehnični opis

Maksimalni jeralni kot levo	47 stopinj
Dolžina	760 mm
Višina	340 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Ø izvrtine lista za žago	30 mm
Maksimalno število vrtljajev	5500 min <sup>-1</sup>
Širina	475 mm
Oznaka proizvajalca	KGSV 216 M
Maksimalni naklonski kot desno	2 stopinj
Dolžina kabla	2 m
Maksimalni jeralni kot desno	47 stopinj
Ø lista za žago	216 mm
Maksimalni naklonski kot levo	47 stopinj
Masa	13,5 kg
Poraba moči	1350 W
Maksimalna globina reza 90°	65 mm
Maksimalna globina reza 45°	36 mm
Širina reza	305 / 205 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 216 mm

Vrsta izdelka

Žaga