

**DNMG 150604, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	210 - 450 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	CERMET
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v

Zvrst	CCX
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje