

**DNMG 150608, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CCX
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	210 - 450 m/min
Rezalni material	CERMET
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Lomilec odrezkov

PP

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje