

**TNMG 160408, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 160408 CCX Zvrst: CCX  
Lomilec odrezkov: PP  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 210 - 450 m/min

**Tehnični opis**

Zvrst	CCX
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	CERMET
Lomilec odrezkov	PP
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	210 - 450 m/min

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje