

**WNMG 080404, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	210 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	PP
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Zvrst	CCX
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje