

**CC.T 09T304, Zvrst: CCX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 CCX Zvrst: CCX

Lomilec odrezkov: PP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,1 - 0,8 mmPodajanje f : 0,05 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 310 m/min

Tehnični opis

Zvrst	CCX
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 310 m/min
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PP
Glavna uporaba	P

Globina reza a_p	0,1 - 0,8 mm
Rezalni material	CERMET
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje