

Garant

Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava, CU7025, Širina zareze w: 3mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273730 3
GTIN	4045197579218
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Širina zareze w	3 mm
Toleranca širine zareze w	$\pm 0,03$ mm
Podajanje f	0,1 - 0,23 mm/v
Globina reza a_p	0,8 - 1,7 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CU7025
Radij rezila R	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		