

**CC.T 09T302, Zvrst: CCX**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 09T302 CCX Zvrst: CCX

Lomilec odrezkov: PP

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 310 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,05 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	CCX
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 310 m/min
Rezalni material	CERMET
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	PP
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje