

**DC.T 11T302, Zvrst: CCX**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Razred artikla	25E

## Opis

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PP
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T302
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	CERMET
Toleranca	M
Zvrst	CCX
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 370 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje