

Garant**Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, HB7215, Širina zareze w: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273737 2
GTIN	4045197578365
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Širina zareze w	2 mm
Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Podajanje f	0,06 - 0,14 mm/v
Globina reza a _p	0,1 - 0,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Dodatna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7215
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
GG(G)	primerno	280 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		