

**VBMT 160404, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Razred artikla	25E

**Opis**

VBMT 160404 CCX Zvrst: CCX  
Lomilec odrezkov: PP  
Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 140 - 300 m/min

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT160404
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	PP
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	CCX
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Rezalni material	CERMET
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje