

**VBMT 110308, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 110308 CCX Zvrst: CCX
Lomilec odrezkov: PP
Globina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 140 - 300 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT110308
Rezalni material	CERMET
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Radij rezila	0,8 mm
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PP
Zvrst	CCX
Rezalni pogoji	neprekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje