

**DC.T 11T304, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Razred artikla	25E

Opis**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	PP
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 370 m/min
Rezalni material	CERMET
Zvrst	CCX
Rezalni pogoji	neprekinjen

Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T304
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje