

**VBMT 110304, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	PP
Glavna uporaba	P
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	CCX
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje