

**CNMG 120412, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 350 m/min
Rezalni material	HM
Zvrst	CA315
Podajanje $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	K
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Lomilec odrezkov	KG
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje