

**TNMG 160404, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA315
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	KG
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 350 m/min
Glavna uporaba	K
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Globina reza a_p	0,5 - 3,6 mm

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje