

**CCGT 09T301, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260095 PR1725
GTIN	4960664923366
Razred artikla	25E

**Opis**

CCGT 09T301 PR1725 Zvrst: PR1725

Lomilec odrezkov: MFP-SKS

Toleranca: G

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Toleranca	G
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	MFP-SKS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	PR1725
Dodatna uporaba	P

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T301
Podajanje $f$	0,03 - 0,2 mm/v
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,1 mm
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje