

**CNMA 120412, BUX220, Izvedba rezalnih robov: M****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 255582 M      |
| GTIN                  | 4045197817631 |
| Razred artikla        | 22I           |

**Opis****Izvedba:**

- **Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.**
- **Enorezilni.**

**Napotek:**

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljivi po ponudbi.

Zvrst: BUX220

Posnetje roba rezalnih robov: M

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 200 m/min

**Tehnični opis**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Globina reza $a_p$           | 0,1 - 0,5 mm |
| Radij rezila                 | 1,2 mm       |
| Posnetje roba rezalnih robov | M            |
| Zvrst                        | BUX220       |

|   |   |
|---|---|
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen                             |
| Podajanje f                             | 0,1 - 0,2 mm/v                          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 200 m/min                          |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava                       |
| Rezalni material                        | CBN                                     |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | CNMA 120412                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 1                                       |
| Značilnost blagovnega imena             | BUX220                                  |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |