

**CC.T 09T302, Zvrst: PR1725**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260096 PR1725
GTIN	4960664923373
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 09T302 PR1725 Zvrst: PR1725

Lomilec odrezkov: MFP-SKS

Toleranca: G

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,03 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Dodatna uporaba	P
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	PR1725
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Glavna uporaba	M
Toleranca	G
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Lomilec odrezkov	MFP-SKS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje