

**DCMX 11T304 Wiper, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMX 11T304
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	WP
Dodatna uporaba	P
Zvrst	PR1725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje