

**CC.T 060204, Zvrst: CA025P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060204 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Lomilec odrezkov	HQ
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202
Toleranca	M

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA025P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje