

**CCMT 09T308, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 CA025P Zvrst: CA025P
Lomilec odrezkov: HQ
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	CA025P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	HQ
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje