

**CCMW 09T302, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Razred artikla	25E

Opis

CCMW 09T302 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: GK

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 3 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Zvrst	CA025P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje