

**CCMT 09T308 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 Wiper CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	WP
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	CA025P
Toleranca	M
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje