

**Garant**
**Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25×D, desno, Ø DC: 15mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268467 15
GTIN	4045197470157
Razred artikla	21X

## Opis

### Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Cilindrično držalo **z zvezo**.

### Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

### Napotek:

· **Izberite čim večje radije vogala rezila.**

· **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Orodje za struženje in vrtanje, **pri konstrukcijskem jeklu z dolgimi odrezki in nerjavnih jeklih z dolgimi odrezki uporabljati le do 1,5 × D.**

## Tehnični opis

Nazivni Ø D	15 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 0703..
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 33
Dolžina držala L <sub>s</sub>	50 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	33,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	25 mm

Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	43 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 33	269028 33
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500