

**DCMT 11T308, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA025P
Toleranca	M
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	HQ
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje