

**DCMT 070202, Zvrst: CA025P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Toleranca	M
Zvrst	CA025P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT070202
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	GK

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje