

**DC.T 11T304, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T304
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA025P
Lomilec odrezkov	GK
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	prevlečeni

Toleranca	M
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje