

Garant**TCMT 110204, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260952 HB7120-1
GTIN	4045197818706
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Zvrst	HB7120-1
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje