

**VBMT 110304, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Zvrst	CA025P
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje