

**Garant****TCMT 110208, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110208
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje